

Opaski bezpieczeństwa firmy SATO – linia TT

Opaski na nadgarstek TT z zatrzaskiem dla dorosłych i niemowląt

Wyjątkowo wygodne i odporne opaski dla osób przebywających w szpitalu dłużej niż 1 tydzień.

Specyfikacja techniczna

CECHY PRODUKTU		
Metoda drukowania	Termotransferowa	
Materiał	Antybakteryjny, miękki i elastyczny materiał Wyłaczany materiał umożliwiający skórze oddychanie	
Typ zapięcia	Antybakteryjny zatrzask	
Odporność	Woda, ciepła woda, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, betadyna, alkohol etylowy, olejek czyszczący	
Certyfikaty zgodności	ISO 22196, nie zawiera lateksu, nie zawiera tlenków żelaza, ISO 10993-5, ISO 10993-10	
CECHY NOŚNIKA		
Pozycja znaku I-Mark	Środek	
Taśma TT	Taśma zabezpieczająca, która utrudnia odczytanie informacji o pacjencie	
Specyfikacja techniczna opakowania	Dla dorosłych: 75 opasek na rolce. 8 rolek w opakowaniu, 600 antybakteryjnych miękkich zatrzasków Dla niemowląt 125 opasek / rolka, 8 rolek w kartonie, 1 000 antybakteryjnych miękkich zatrzasków	
CECHY FIZYCZNE		
Rozmiar opaski (dla dorosłych)	293 mm x 15 mm (typ cienki) 293 mm x 30 mm (typ duży)	Nr katalogowy: Typ cienki 0600025XX Nr katalogowy: Typ duży 0600026XX
Rozmiar opaski (dla niemowląt)	170 mm x 15 mm (typ cienki), 170 mm x 27 mm (typ duży)	Nr katalogowy: Dla niemowląt, cienkie 06000272X Nr katalogowy: Dla niemowląt, duże 06000277X
Dostępne kolory	Biały, żółty, niebieski, różowy, zielony (dla dorosłych); biały, różowy królik, niebieska gwiazda (dla niemowląt)	

Układy

Dorośli/niemowlęta/dzieci



Prawa autorskie

Zawartość niniejszego dokumentu stanowi informacje zastrzeżone SATO Corporation i podmiotów zależnych spółki w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się powielania, kopiowania, tłumaczenia lub włączania do innej treści jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiegokolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno ręcznych, graficznych, elektronicznych, mechanicznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody SATO Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialności

SATO Corporation i jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, w tym między innymi dorozumianych gwarancji kupowności i przydatności do określonego celu. SATO Corporation nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie lub jakiegokolwiek pominięcia w materiałach, ani za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednio, pośrednio, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w związku z dostarczeniem, dystrybucją, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.

SATO Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia opisywanego produktu oraz niniejszego dokumentu bez uprzedzenia.

Dla niemowląt (typu cienki)



Opaski bezpieczeństwa firmy SATO – linia TT


Opaski TT z zatraskiem dla matek z dziećmi

Uniwersalne rozwiązanie dla matek z dziećmi.

Specyfikacja techniczna

CECHY PRODUKTU	
Metoda drukowania	Termotransferowa
Materiał	Antybakteryjny, miękki i elastyczny materiał Wyłaczany materiał umożliwiający skórze oddychanie
Typ zapięcia	Antybakteryjny zatrask
Odporność	Woda, ciepła woda, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, betadyna, alkohol etylowy, olejek czyszczący
Certyfikaty zgodności	ISO 22196, nie zawiera lateksu, nie zawiera tlenków żelaza, ISO 10993-5, ISO 10993-10
CECHY NOŚNIKA	
Czujnik	Otwór
Uniwersalne	1 opaska na nadgarstek dla matki, 2 opaski na nadgarstek dla noworodków dopasowane do siebie
Taśma TT	Taśma zabezpieczająca, która utrudnia odczytanie informacji o pacjencie
Specyfikacja techniczna opakowania	75 opasek / rolka, 8 rolek w kartonie 600 miękkich zatrasków dla mamy i 1 200 ekstra miękkich zatrasków dla niemowląt
CECHY FIZYCZNE	
Nr katalogowy	060007541
Rozmiar opaski (łącznie)	340 mm x 40 mm
Rozmiar opaski (dla dorosłych)	274 mm x 17 mm Obszar drukowania 105 mm x 15 mm
Rozmiar opaski (dla niemowląt)	160 mm x 11 mm Obszar drukowania 55 mm x 9 mm
Dostępne kolory	Biały – różowy – żółty

Układ



Prawa autorskie

Zawartość niniejszego dokumentu stanowi informacje zastrzeżone SATO Corporation i podmiotów zależnych spółki w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się powielania, kopiowania, tłumaczenia lub włączania do innej treści jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiegokolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno ręcznych, graficznych, elektronicznych, mechanicznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody SATO Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialności

SATO Corporation i jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, w tym między innymi dorozumianych gwarancji kupowności i przydatności do określonego celu. SATO Corporation nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie lub jakiegokolwiek pominięcia w materiałach, ani za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w związku z dostarczeniem, dystrybucją, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.

SATO Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia opisywanego produktu oraz niniejszego dokumentu bez uprzedzenia.

satoeurope.com



Drukarka SATO WS2

Zalecana do drukowania opasek DT SATO

Wszystkie informacje zawarte w tej ulotce są aktualne na dzień 2022 marca.
Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Nieupoważnione kopiowanie zawartości niniejszej ulotki,
w części lub w całości, jest surowo zabronione.
Wszelkie inne nazwy oprogramowania, produktów lub firm są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

SATO
Powered On Site /